

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#) |

[更新履歴](#) | [サイトマップ](#) | [お問い合わせ](#)

[ホーム](#) > [製品](#) > [周辺機器](#) > [販売終了モデル](#) > ディスクシステムの仕様

ディスクシステムの仕様(販売終了モデル)

品名	MSA30MIラックマウント・エンクロージャ	
形名	HT-4098-MSA30MI	
外観		
SCSIインタフェース	Ultra320 SCSI LVD	
転送速度	320MB/s	
スロット数	14 (7+7)	
最大搭載時のディスク容量	4.2TB	
外形寸法(mm)(WxDxH)	448x493x131 (ラック搭載時占有量:3U)	
質量(kg)	30.9 *1	
電源電圧	AC100/200V	
消費電力	377W	
省エネ法に基づく区分	区分	i
	エネルギー消費効率 *2	0.09
電源モジュール数	2	
冗長電源	あり(ホットスワップ可能)	
冗長ファン	あり	
添付品	<ul style="list-style-type: none"> ・HDDフィルターパネル×12 ・ラック用レール・キット×1 ・取扱説明書 	
付属電源コード	PDU取付用3.0m×2(プラグ形状:IEC320-C14)	
サポートOS	hp-ux	

*1 HDD14台搭載時

*2 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

HITACHI
Inspire the Next

検索 by Google

> 詳細な検索

- HA8500が選ばれるその理由
- サーバ仮想化技術
- テクノロジーハイライト
- HA8500シリーズ
- 9000Vシリーズ
- ソフトウェア
- ソリューション
- 周辺機器
 - バックアップ装置
 - ストレージ製品
 - マスストレージアダプタ、ネットワークアダプタ
 - 無停電電源装置UPS
 - ラックキャビネット
- [販売終了モデル](#)
- カタログダウンロード

関連リンク

- 事業コンセプト uVALUE
- サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing
- 統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)
- ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア
 - HP-UX & HPミドルウェア
 - 日立サポート360
 - HAND Library
 - 日立ストレージソリューション
 - テープライブラリ装置
 - エンタープライズサーバ
EP8000
 - 日立アドバンストサーバ
HA8000
 - クライアントブレード FLORA bd
 - ビジネス向けPC FLORA

MSA30MIサポートHDDモジュール一覧

品名		146GB HDDモジュール	300GB HDDモジュール
形名		HT-F4098-MS146H	HT-F4098-MS300H
容量		139,968MB	286,048MB
回転数		15,000rpm	15,000rpm
シークタイム		4.9msec	4.9msec
省エネ法に基づく区分	区分	e	f
	エネルギー消費効率 ^{*1}	0.089	0.044
インタフェース		Ultra320 SCSI LVD	

*1 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

MSA30MIサポートHDDモジュール一覧(販売完了)


品名		36GB HDDモジュール	73GB HDDモジュール	146GB HDDモジュール	300GB HDDモジュール
形名		HT-F4098-MS36H	HT-F4098-MS73H	HT-F4098-MS146	HT-F4098-MS300
容量		34,720MB	69,440MB	139,968MB	286,048MB
回転数		15,000rpm	15,000rpm	10,000rpm	10,000rpm
シークタイム		3.8msec	3.8msec	3.8msec	4.9msec
省エネ法に基づく区分	区分	d	e	b	c
	エネルギー消費効率 ^{*1}	0.313	0.156	0.064	0.031
インタフェース		Ultra320 SCSI LVD			

*1 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

DS2100

品名	DS2100ラックマウント・エンクロージャ	DS2100スタンドアロン・エンクロージャ
形名	HT-4098-DSR	HT-4098-DST
外観		
基本構成	<ul style="list-style-type: none"> ・筐体(ラックマウントタイプ)×1 ・FANモジュール×2 ・電源モジュール×1 	<ul style="list-style-type: none"> ・筐体(ラックマウントタイプ)×1 ・FANモジュール×2 ・電源モジュール×1
SCSIインタフェース	Ultra2 SCSI LVD	
転送速度	80MB/s	
スロット数	4	

プリンタ

 ルータ・スイッチ

 ハーモニアス・コンピテンス・センター

外形寸法(mm)(WxDxH)	450.8 × 381 × 43.2(ラック搭載時占有量:1U)	
質量(kg)	約5.0 * 1	
電源電圧	AC100/200V	
電源モジュール数	2	
付属電源コード	PDU取付用1.5m (プラグ形状:IEC320-C14)	5m(プラグ形状:NEMA-15P)

*1 ライブラリ装置のみの質量です。

DS2100サポートHDDモジュール一覧

品名	36GB HDDモジュール
形名	HT-F4098-DS36
容量	34,724MB
回転数	10,000rpm
シークタイム	5.1msec
インタフェース	Ultra2 SCSI LVD

 [ページトップへ](#)

[サイトの利用条件](#) | [個人情報保護に関して](#) | [商品名称について](#) |

© Hitachi, Ltd. 1994, 2011. All rights reserved