

# 日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#) |

[更新履歴](#) | [サイトマップ](#) | [お問い合わせ](#)

[ホーム](#) > [製品](#) > [周辺機器](#) > [販売終了モデル](#) > マス・ストレージ・システムの仕様

## マス・ストレージ・システムの仕様(販売終了モデル)

### マス・ストレージ・システム

形名	HT-4098-JT	HT-4098-JR
品名	タワー・エンクロージャー	ラックマウント・エンクロージャー
電源モジュール搭載数	最大2台	
電源プラグ形状	5-15P	IEC320-C14
SCSIポート数	2ポート	
インタフェース	SCSI-2(SE/DW)	
接続コネクタ	ピンタイプ ハーフピッチ68ピン(高密ネジ)	
SCSI内部ケーブル長(m)	0.5m(1ポート使用時)/1.5m(2ポート使用時)	
最大HDD搭載数/1ポート	ロープロファイルHDDモジュール(2.1GB):4台 ハーフハイトHDDモジュール(4.3GB):2台	
質量(最小)(kg)	14	16
質量(最大)(kg)	24.7	26.7
装置寸法(mm)(W×D×H)	310×415×320	263×425×265
温度(動作時/非動作時)	10~35°C/-10~40°C	
湿度(動作時/非動作時)	35~80%RH/10~80%RH	
高度(動作時/非動作時)	3048m/4572m	
塵埃	5%/W 以下	

### 電源モジュール

形名	HT-F4098-JP
品名	増設電源モジュール
入力電圧(V)	100/200
入力可能電圧範囲(V)	90~140/180~269
入力周波数(Hz)	47.5~66単相
最大出力電力(W)	330

**HITACHI**  
Inspire the Next

検索 by Google

 

> 詳細な検索

- HA8500が選ばれるその理由
- サーバ仮想化技術
- テクノロジーハイライト
- HA8500シリーズ
- 9000Vシリーズ
- ソフトウェア
- ソリューション
- 周辺機器
- バックアップ装置
- ストレージ製品
- マスストレージアダプタ、ネットワークアダプタ
- 無停電電源装置UPS
- ラックキャビネット
- 販売終了モデル
- カタログダウンロード

### 関連リンク

- 事業コンセプト uVALUE
- サービスプラットフォーム  
コンセプト  
Harmonious Computing
- 統合サービスプラットフォーム  
BladeSymphony  
(ブレードサーバ)
- ミドルウェア・  
プラットフォームソフトウェア
- HP-UX & HPミドルウェア
- 日立サポート360
- HAND Library
- 日立ストレージソリューション
- テープライブラリ装置
- エンタープライズサーバ  
EP8000
- 日立アドバンストサーバ  
HA8000
- クライアントブレード FLORA bd
- ビジネス向けPC FLORA
-

出力電流	100V時 : 2.8A 200V時 : 1.4A
最大消費電力(省エネ法に基づく表示)(W)	250
最大所要電力(VA)	360
装置寸法(mm)(W×D×H)	100×120×230
質量(kg)	2.7
LED機能	通常動作時: 緑色点灯 異常時: 橙色点灯

プリンタ

ルータ・スイッチ

ハーモニアス・コンピテンス・  
センタ

## ファンモジュール機器

形名	—
装置寸法(mm)(W×D×H)	39.5×120×240
質量(kg)	0.45
LED機能	通常動作時: 緑色点灯 異常時: 橙色点灯

## ハードディスク・モジュール

形名	HT-F4098-JDH41	HT-F4098-JDH32
品名	ハードディスクモジュール	
記録容量(GB)	18 * 1	9
フォームファクタ	1インチ厚	
データ転送速度(MB/s)	最大20(同期)	
平均アクセス時間(msec)	11.32	12.1
回転数(rpm)	7200	
インタフェース	FWD,SCSI-2	
外形寸法(mm)(W×D×H)	36.5×120×240	
質量(kg)	約1.1	

## ハードディスク・モジュール

形名	HT-F4098-JDH22	HT-F4098-JDH21
品名	ハードディスクモジュール	
記録容量(GB)	4	
フォームファクタ	1インチ厚	1.6インチ厚
データ転送速度(MB/s)	10.0(同期)	
平均アクセス時間(msec)	13.2	
回転数(rpm)	7200	
インタフェース	SCSI-2(DW)	

SCSIコネクタ	ピンタイプ ハーフピッチ68ピン	
外形寸法(mm)(WxDxH)	36.5 × 120 × 240	74 × 120 × 240
質量(kg)	約1	約1.6

## ハードディスク・モジュール

形名	HT-F4098-JDH31		
品名	ハードディスクモジュール		
記録容量(GB)	9		
フォームファクタ	1.6インチ厚		
データ転送速度最大(MB/s)	10.0(同期)		
平均アクセス時間(msec)	13.2		
回転数(rpm)	7200		
インタフェース	SCSI-2(DW)		
SCSIコネクタ	ピンタイプ ハーフピッチ68ピン		
外形寸法(mm)(W × D × H)	74 × 120 × 240		
質量(kg)	約1.6		

## DATモジュール

形名	HT-F4098-JSD1				
品名	DATモジュール				
サポートテープ(m)	60	90	120	125	
容量(GB)	圧縮無	1.3	2.0	4.0	12.0
	圧縮有	2.6	4.0	8.0	24.0
フォームファクタ	1.6インチ厚				
記憶フォーマット	DDS-3				
実効データ転送速度(MB/s)	1.0(125mテープ使用、非圧縮時)				
データ転送速度(最大)(MB/s)	10.0(同期)				
ブロック長	可変長				
インタフェース	SCSI-2(SE)				
外形寸法(mm)(W × D × H)	70 × 120 × 240				
質量(kg)	0.9				

 [ページトップへ](#)