

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#) |

[更新履歴](#) | [サイトマップ](#) | [お問い合わせ](#)

[ホーム](#) > [製品](#) > [周辺機器](#) > [販売終了モデル](#) > [キャビネットの仕様](#)

キャビネットの仕様(販売終了モデル)

キャビネット

品名	1.6mキャビネット
形名	HT-4990-HCB16BK
外観	
外形寸法(W×D×H)mm	596.2 × 948.5 × 1605.9
寸法(U)	33
質量(本体+リアドア)	85kg+9kg
設置エリア(W×D)mm	600 × 1350
保守エリア	前後1m
色	Graphite
最大荷重(Kg) 設置時/パレット搭載時	907/816
最大積載量(Kg)	800

フロントドア

品名	フロントドア
形名	HT-F4990-EDR16BK
外観	

HITACHI
Inspire the Next

検索 by Google

> 詳細な検索

- HA8500が選ばれるその理由
- サーバ仮想化技術
- テクノロジーハイライト
- HA8500シリーズ
- 9000Vシリーズ
- ソフトウェア
- ソリューション
- 周辺機器
 - バックアップ装置
 - ストレージ製品
 - マスストレージアダプタ、ネットワークアダプタ
 - 無停電電源装置UPS
 - ラックキャビネット
- 販売終了モデル
- カタログダウンロード

関連リンク

- 事業コンセプト uVALUE
- サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing
- 統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)
- ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア
 - HP-UX & HPミドルウェア
 - 日立サポート360
 - HAND Library
 - 日立ストレージソリューション
 - テープライブラリ装置
 - エンタープライズサーバ
EP8000
 - 日立アドバンストサーバ
HA8000
 - クライアントブレード FLORA bd
 - ビジネス向けPC FLORA

	
寸法(U)	33
質量	7.3kg
色	Graphite

プリンタ

ルータ・スイッチ

ハーモニアス・コンピテンス・センタ

ラッキングキット

品名	モニタラッキングキット	キーボードラッキングキット
形名	HT-F4990-ERM	HT-F4990-ERKB
外観		
外形寸法(W×D×H)mm	-	480×685
寸法(U)	11	2
質量	5.9kg	12.9kg
最大荷重	45kg	22.7kg

品名	固定式ステーショナリキット	スライド式ステーショナリキット
形名	HT-F4990-ERPLBK	HT-F4990-ERSD
外観		
設置面積(W×D)mm	438×750	415×580
寸法(U)	2EIA以上 * 1	
質量	6.1kg	9.9kg
最大荷重	68kg	50kg

*1 ステーショナリキットが占有するスペースは1Uですが、ステーショナリキットに搭載する装置や小物のサイズに応じてス

ベースを確保するようお願いいたします。

フィルターパネル

品名	フィルターパネル
形名	HT-F4990-EFPNLBK
外観	
寸法(U)	44.5mm (1U)
パッケージ内容	6枚セット
色	Quartz gray

[🏠 ページトップへ](#)

[| サイトの利用条件 |](#) [個人情報保護に関して |](#) [商品名称について |](#)

© Hitachi, Ltd. 1994, 2011. All rights reserved