

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#) |

[更新履歴](#) | [サイトマップ](#) | [お問い合わせ](#)

[ホーム](#) > [製品](#) > [周辺機器](#) > [販売終了モデル](#) > 卓上テープ装置の仕様

卓上テープ装置の仕様(販売終了モデル)

品名	卓上テープ装置			
形名	HT-4697-DDS72			
外観				
サポートテープ	125m	150m	170m	
容量	非圧縮時	12.0GB	20.0GB	36.0GB
	圧縮時	24.0GB * 1	40.0GB * 1	73.0GB * 1
対応記録フォーマット	DDS-3	DDS-4	DAT72	
転送速度	非圧縮時	最大 3.0MB/s		
	圧縮時	最大 6.0MB/s * 1		
テープロード時間	14秒			
平均データサーチ時間	68秒			
内部ケーブル長(m)	0.5			
デバイス接続コネクタ	ハーフピッチ68ピンタイプ・メス			
インタフェース	Ultra2 SCSI LVD			
質量(kg)	約2.1			
外形寸法(mm)(W×D×H)	116×228×100			

*1 データ圧縮率2:1とした場合の値。データ圧縮率は、データの内容により変化します。

品名	卓上テープ装置
形名	HT-4697-DDS72A













HITACHI
Inspire the Next

検索 by Google

> 詳細な検索

- HA8500が選ばれるその理由
- サーバ仮想化技術
- テクノロジーハイライト
- HA8500シリーズ
- 9000Vシリーズ
- ソフトウェア
- ソリューション
- 周辺機器
- バックアップ装置
- ストレージ製品
- マスストレージアダプタ、ネットワークアダプタ
- 無停電電源装置UPS
- ラックキャビネット
- 販売終了モデル
- カタログダウンロード

関連リンク


-  事業コンセプト uVALUE
-  サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing
-  統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)
-  ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア
-  HP-UX & HPミドルウェア
-  日立サポート360
-  HAND Library
-  日立ストレージソリューション
-  テープライブラリ装置
-  エンタープライズサーバ
EP8000
-  日立アドバンストサーバ
HA8000
-  クライアントブレード FLORA bd
-  ビジネス向けPC FLORA
- 


外観				
サポートテープ		125m	150m	170m
容量	非圧縮時	12.0GB	20.0GB	36.0GB
	圧縮時	24.0GB * 1	40.0GB * 1	73.0GB * 1
対応記録フォーマット		DDS-3	DDS-4	DAT72
転送速度	非圧縮時	最大 3.0MB/s		
	圧縮時	最大 6.0MB/s * 1		
テープロード時間		14秒		
平均データサーチ時間		68秒		
内部ケーブル長(m)		0.5		
デバイス接続コネクタ		ハーフピッチ68ピンタイプ・メス		
インタフェース		Ultra160 SCSI LVD		
質量(kg)		約1.9		
外形寸法(mm)(W×D×H)		181×222×45		

*1 データ圧縮率2:1とした場合の値。データ圧縮率は、データの内容により変化します。

 [ページトップへ](#)

プリンタ

 [ルータ・スイッチ](#)

 [ハーモニアス・コンピテンス・センタ](#)