

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#) |

[更新履歴](#) | [サイトマップ](#) | [お問い合わせ](#)

[ホーム](#) > [製品](#) > [周辺機器](#) > [販売終了モデル](#) > テープシステムの仕様

テープシステムの仕様(販売終了モデル)

テープ・システム5300

品名	テープ・システム5300ラックエンクロージャ
接続コネクタ	Ultra2 SCSI ピンタイプ ハーフピッチ 68ピン
外観	
転送速度	80MB/s
スロット数	5.25型ハーフハイト×4又は、フルハイト×2
外形寸法(mm)(W×D×H)	444.5×710.5×133 (ラック搭載時占有量:3U)
質量(kg)	13.25
電源・ファンモジュール数	標準1、冗長時2
付属電源コード	PDU取付用1.0m (プラグ形状:IEC320-C14)
構成	基本構成 ・筐体(ラックマウントタイプ)×1 ・電源モジュール×1(電源コード添付) ・FANモジュール×1 添付品 ・ファイラパネル×3 ・ラックキット×1 ・取扱説明書

LTOモジュール

品名	LTO Ultrium3モジュール	
搭載ドライブ	Ultrium960m	
サポート・テープ	LTOU3/400D、LTOU3/400W D、LTOU2/200D、LTOU1/100D(Read Only)	
容量	非圧縮時	400GB(LTO Ultrium3モジュールを2台使用時)
	圧縮時	800GB * 1 (LTO Ultrium3モジュールを2台使用時)
転送速度	非圧縮時	最大 80.0MB/s
	圧縮時	最大 160.0MB/s * 1

HITACHI
Inspire the Next

検索 by Google

> 詳細な検索

- HA8500が選ばれるその理由
- サーバ仮想化技術
- テクノロジーハイライト
- HA8500シリーズ
- 9000Vシリーズ
- ソフトウェア
- ソリューション
- 周辺機器
 - バックアップ装置
 - ストレージ製品
 - マスストレージアダプタ、ネットワークアダプタ
 - 無停電電源装置UPS
 - ラックキャビネット
- [販売終了モデル](#)
- カタログダウンロード

関連リンク

- 事業コンセプト uVALUE
- サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing
- 統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)
- ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア
- HP-UX & HPミドルウェア
- 日立サポート360
- HAND Library
- 日立ストレージソリューション
- テープライブラリ装置
- エンタープライズサーバ
EP8000
- 日立アドバンストサーバ
HA8000
- クライアントブレード FLORA bd
- ビジネス向けPC FLORA

テープロード時間	19秒(RW)、22秒(WORM)
テープアンロード時間	19秒(RW)、22秒(WORM)
デバイス接続コネクタ	SCA68ピンタイプ・オス
インタフェース	Ultra320 SCSI LVD
質量(kg)	約3.0
外形寸法(mm)(W×D×H)	165×320×84(フルハイト)

品名	LTO Ultrium2モジュール		
搭載ドライブ	Ultrium460m		
サポート・テープ	LTOU2/200D,LTOU1/100D		
容量	非圧縮時	200GB	
	圧縮時	400GB * 1	
転送速度	非圧縮時	最大 30.0MB/s	
	圧縮時	最大 60.0MB/s * 1	
テープロード時間	19秒		
テープアンロード時間	13		
デバイス接続コネクタ	SCA68ピンタイプ・オス		
インタフェース	Ultra320 SCSI LVD		
質量(kg)	約5.5		
外形寸法(mm)(W×D×H)	146×211×82.5(フルハイト)		

DATモジュール

品名	DATモジュール			
サポート・テープ	125m	150m	170m	
容量	非圧縮時	12.0GB	20.0GB	36.0GB
	圧縮時	24.0GB * 1	40.0GB * 1	72.0GB * 1
対応記録フォーマット	DDS-3	DDS-4	DAT72	
転送速度	非圧縮時	最大 3.0MB/s		
	圧縮時	最大 6.0MB/s * 1		
テープロード時間	14秒			
平均データサーチ時間	68秒			
デバイス接続コネクタ	SCA68ピンタイプ・オス			
インタフェース	Ultra160 SCSI LVD			
質量(kg)	約1.9			
外形寸法(mm)(WxDxH)	165×291×42(ハーフハイト)			

プリンタ

ルータ・スイッチ

ハーモニアス・コンピテンス・センタ

DVD+RWモジュール

品名	DVD+RWモジュール	
対応媒体	CD-ROMフォーマット、DVD-ROMフォーマット	
アクセス時間/シーク時間	平均95ms(DVD-ROM) ランダム平均80ms(CD-ROM)	
転送速度	CD-ROM使用時	40倍速
	DVD-ROM使用時	12倍速
ローディング方式	トレイ方式	
デバイス接続コネクタ	SCA68ピンタイプ・オス	
インタフェース	Ultra2 SCSI LVD	
質量(kg)	約1.6	
外形寸法(mm)(WxDxH)	165 × 320 × 42(ハーフハイト)	

*1 データ圧縮率2:1とした場合の値。データ圧縮率は、データの内容により変化します。

 [ページトップへ](#)

| サイトの利用条件 | 個人情報保護に関して | 商品名称について |

© Hitachi, Ltd. 1994, 2011. All rights reserved