

## 日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#) |

[更新履歴](#) | [サイトマップ](#) | [お問い合わせ](#)
[ホーム](#) > [製品](#) > [周辺機器](#) > [販売終了モデル](#) > [テープエンクロージャ](#)

## テープエンクロージャ(販売終了モデル)

## テープエンクロージャとは…

テープエンクロージャとは、2台のハーフハイトモジュールもしくは1台のフルハイトモジュールを搭載することが可能な4Uのラックマウント型エンクロージャです。

品名	テープエンクロージャ	
外観		
形名	GV0BS213-R1BK000/GV0BS213-R2BK000	
構成	基本構成	筐体(ラックマウントタイプ)×1
		電源モジュール×1(電源コード添付)
		サブトレイ×1
	添付品	ラック搭載ユニット×1(GV0BS213-R1BK000のみ)
		取扱説明書
接続コネクタ	Ultra320 LVD SCSI ピンタイプ ハーフピッチ 68ピン	
スロット数	5.25型ハーフハイト×2又は、フルハイト×1	
外形寸法(mm) (WxDxH)	219×450×160(ラック搭載時占有量:4U)	
質量(kg)	6	
電源電圧AC	100/200V	
電源モジュール数	1	
付属電源コード	AC100V用2.5m(プラグ形状:NEMA 5-15P) PDU取付用1.0m(プラグ形状:IEC320-C14)	
サポートOS	hp-ux	

## テープエンクロージャサポートモジュール

品名	DVD+RWドライブ
----	------------

**HITACHI**  
Inspire the Next

検索 by Google

&gt; 詳細な検索

 HA8500が選ばれるその理由

 サーバ仮想化技術

 テクノロジーハイライト

 HA8500シリーズ

 9000Vシリーズ

 ソフトウェア

 ソリューション

 周辺機器

 バックアップ装置

 ストレージ製品

 マスストレージアダプタ、ネットワークアダプタ

 無停電電源装置UPS


 ラックキャビネット


 販売終了モデル


 カタログダウンロード

## 関連リンク


 事業コンセプト uVALUE

 サービスプラットフォーム  
コンセプト  
Harmonious Computing

 統合サービスプラットフォーム  
BladeSymphony  
(ブレードサーバー)


 ミドルウェア・  
プラットフォームソフトウェア


 HP-UX & HPミドルウェア

 日立サポート360

 HAND Library

 日立ストレージソリューション

 テープライブラリ装置

 エンタープライズサーバ  
EP8000


 日立アドバンストサーバ  
HA8000

 クライアントブレード FLORA bd

 ビジネス向けPC FLORA


形名	GV-SUV1B351BC/GV-SUV1B351BCEX	
対応媒体	CD-ROMフォーマット、DVD-ROMフォーマット 書き込み可能媒体は未サポート)	
アクセス時間 / シーク時間	ランダム平均120ms(CD-ROM)	
転送速度	CD-ROM使用時	40倍速
	DVD-ROM使用時	12倍速
ローディング方式	トレイ方式	
内部ケーブル長(m)	0.2	
インタフェース	Ultra2 SCSI LVD	
質量(kg)	約1.0	
ドライブサイズ	ハーフハイト	

プリンタ

 ルータ・スイッチ

 ハーモニアス・コンピテンス・センター

品名	LTO Ultrium3ドライブ	
形名	GV-SUU74037000/GV-SUU74037000EX	
搭載ドライブ	Ultrium960m	
サポート・テープ	LTOU3/400D,LTOU3/400W D,LTOU2/200D,LTOU1/100D(Read Only)	
容量	非圧縮時	400GB
	圧縮時	800GB
転送速度	非圧縮時	80.0MB/s
	圧縮時	160.0MB/s
テープロード時間	19秒(RW)、22秒(WORM)	
テープアンロード時間	19秒(RW)、22秒(WORM)	
インタフェース	Ultra320 SCSI LVD	
質量(kg)	約2.2	
ドライブサイズ	フルハイト	

品名	LTO Ultrium2ドライブ	
形名	GV-SUU72037000/GV-SUU72037000EX	
搭載ドライブ	Ultrium448m	
サポート・テープ	LTOU2/200D,LTOU1/100D	
容量	非圧縮時	200GB
	圧縮時	400GB
転送速度	非圧縮時	最大30MB/s
	圧縮時	最大60MB/s
テープロード時間	17秒	
テープアンロード時間	16秒	

デバイス接続コネクタ	SCA80ピンタイプ・オス
インタフェース	Ultra160 SCSI LVD
質量(kg)	約1.4
ドライブサイズ	ハーフハイト

品名	DAT72 DATドライブ			
形名	GV-SUD77345000/GV-SUD77345000EX			
サポート・テープ	125m	150m	170m	
転送速度	非圧縮	12.0GB	20.0GB	36.0GB
	圧縮	24.0GB	40.0GB	72.0GB
対応記録フォーマット	DDS-3	DDS-4	DAT72	
転送速度	非圧縮時	3.0MB/s		
	圧縮時	最大6.0MB/s		
テープロード時間	14秒			
平均データサーチ時間	68秒			
内部ケーブル長(m)	0.2			
インタフェース	Ultra160 SCSI LVD			
質量(kg)	約1.0			
ドライブサイズ	ハーフハイト			

 [ページトップへ](#)

| サイトの利用条件 | 個人情報保護に関して | 商品名称について |

© Hitachi, Ltd. 1994, 2011. All rights reserved