

2025 年 4 月 22 日

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

洗濯標準コースで洗える衣類が増えて毎日のお洗濯がもっとラクになった 全自動洗濯機「ビートウォッシュ」を発売



ホワイト(W)
BW-X120M

ホワイト(W)
BW-X100M

サテンベージュ(C)
BW-X90M

ホワイト(W)
BW-V100M

ホワイト(W)
サテンベージュ(C)
BW-V80M

日立グローバルライフソリューションズ株式会社は、高濃度洗剤液と大流量で高い洗浄力を実現するとともに、布傷みも抑える「[衣類長もち]ナイアガラ ビート洗浄」を進化させた全自動洗濯機「ビートウォッシュ」BW-X120M・X100M・X90M・V100M・V80M を 6 月中旬から発売します。本製品では、やさしく衣類を入れ替える洗濯羽根と布傷みを抑えた洗い方で、キャミソールなどの非常に弱く洗うべき衣類(☞表示)も洗濯標準コースと一緒に洗うことができます^{(*)1}。これにより、衣類を分けて洗う手間や時間が減り、忙しい毎日のお洗濯がもっとラクになります。さらに、水彩絵の具などのガンコな汚れも落とせる「パワフル」コースを新たに採用し、手ごわい汚れまでスッキリ洗い上げることができます。

新製品の主な特長＜全自動洗濯機「ビートウォッシュ」BW-X120M・X100M・X90M・V100M・V80M＞

1. 洗濯標準コースと一緒に洗える衣類が増えて、毎日のお洗濯がもっとラクに。New

高濃度洗剤液と大流量で高い洗浄力を実現するとともに、布傷みも抑える「[衣類長もち]ナイアガラ ビート洗浄」がさらに進化しました。本製品では、洗濯物の量が少ない場合に起こる激しい衣類の入れ替わりを、洗濯羽根の回転数や運転時間などの制御を見直すことで、キャミソールなどの非常に弱く洗うべき衣類(☞表示)も洗濯標準コースと一緒に洗うことができます。これにより、衣類を分けて洗う手間や時間が減り、忙しい毎日のお洗濯がもっとラクになります。

2. 水彩絵の具などのガンコな汚れも落とせる「パワフル」コースを新開発 New

洗濯標準コースでは落ちづかった水彩絵の具などのガンコな汚れを、しっかりと落とせる「パワフル」コースを新開発しました^{(*)2}。本コースでは、洗剤液の循環を促進し、衣類を効果的に動かすことで、汚れをしっかりと浮かせて手ごわい汚れまでスッキリ洗い上げます。いつもより少し時間がかかっても、ガンコな汚れをしっかりと落としたいときなどにおすすめのコースです。

3. 洗濯の始めからお手入れまで、使いやすさにこだわったデザイン

本製品では、洗濯の始めからお手入れまでの使いやすさにこだわったデザインを継続して採用^{(*)3}しています。また、BW-X100M・X90M・V100M・V80M では、より多くのお客さまに快適な洗濯を提供することをめざし、コンパクトなデザインを採用し、投入口が低く、洗濯槽が浅いため、衣類の取り出しやすさなど、使い勝手にも配慮しています。さらに、衣類乾燥機(別売)も低く設置することができるため、衣類の出し入れがしやすくなります。

今回、本製品に加え、「ビートウォッシュ」シリーズとして、非常に弱く洗うべき衣類( 表示) も洗濯標準コースと一緒に洗うことができ、新開発の「パワフル」コースを採用した全自動洗濯機の BW-V70M を 6 月中旬に、タテ型洗濯乾燥機 BW-DX100M、BW-DV80M を 6 月下旬に発売します。当社は、お客さまの毎日に便利を超えた豊かさをお届けするものづくりをめざし、ホームソリューション事業を推進しています。今後も、お客さまの QoL 向上に向けた取り組みを加速していきます。

- (*1)  表示の衣類は洗濯～乾燥・乾燥運転をしないでください。
 表示の衣類を洗濯する場合、衣類を著しく傷めるおそれがあるので、高濃度つけおき「120 分/360 分」との組み合わせをしないでください。
 表示の数字は洗濯温度(水温)の上限です。「30」は一例です。
 表示の衣類は「おしゃれ着」コースで洗濯してください。
当社調べ。衣類の量や種類などによって布傷みが生じやすくなる場合があります。
- (*2) 標準コースに比べ布傷み・運転時間が増えます。
洗濯容量の上限は、BW-X120M：7.2kg、BW-X100M・V100M：6kg、BW-X90M：5.4kg、BW-V80M：4.8kg
- (*3) 2024 年モデル BW-X120K・X100K・X90K・V100K・V80K に引き続き採用。

型式および発売予定

タイプ	型式	洗濯容量	洗濯～乾燥容量	本体色	主な特長	本体希望小売価格	発売予定
全自動洗濯機「ビートウォッシュ」	BW-X120M	12 kg	-	ホワイト(W)	・  表示の衣類も一緒に洗える ・「パワフル」コース ・使い勝手に配慮したデザイン ・液体洗剤・柔軟剤 自動投入	オープン価格	6 月中旬
	BW-X100M	10 kg		ホワイト(W)	・  表示の衣類も一緒に洗える ・「パワフル」コース		
	BW-X90M	9 kg		サテンベージュ(C)	・使い勝手に配慮したデザイン ・液体洗剤・柔軟剤 自動投入		
	BW-V100M	10 kg		ホワイト(W)	・  表示の衣類も一緒に洗える ・「パワフル」コース		
	BW-V80M	8 kg		ホワイト(W) サテンベージュ(C)	・使い勝手に配慮したデザイン		
	BW-V70M	7 kg		ホワイト(W)	・  表示の衣類も一緒に洗える ・「パワフル」コース		
タテ型洗濯乾燥機「ビートウォッシュ」	BW-DX100M	10 kg	5.5 kg	ホワイト(W)	・  表示の衣類も一緒に洗える ・「パワフル」コース ・液体洗剤・柔軟剤 自動投入	オープン価格	6 月下旬
	BW-DV80M	8 kg	4.5 kg	ホワイト(W)	・  表示の衣類も一緒に洗える ・「パワフル」コース		

※仕様の詳細については P.7 の仕様表をご覧ください。

日立グローバルライフソリューションズについて

日立グローバルライフソリューションズは、家電・空調を中心としたプロダクト事業、ソリューション事業に加え、これまで培ってきた事業基盤と日立グループの総合力、またデジタル技術を活用したイノベーションを通じて、「360°ハピネス ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを」という想いのもと、「暮らしの充実」「医療の高度化、充実」「循環型社会」そして「低環境負荷」の 4 分野を中心に生活者の QoL 向上に貢献するライフソリューションの創出、さらにグローバルアライアンスの強化による日立ブランド製品の海外販売とライフソリューション事業の海外展開を加速していきます。
詳しくは、日立のウェブサイト(<https://corp.hitachi-gls.co.jp/>)をご覧ください。

お客様お問い合わせ先

受付時間 9:00～17:30(月～金)

※土曜・日曜・祝日、年末年始は休業

・日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

「お客様相談センター」

電話 0120-3121-11(フリーコール)

・日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関する

ご相談窓口

電話 0120-554-201

(添付資料)

■全自動洗濯機「ビートウォッシュ」BW-X120M・X100M・X90M・V100M・V80M の詳細説明

1. 洗濯標準コースで一緒に洗える衣類が増えて、毎日のお洗濯がもっとラクに。 New

高濃度洗剤液と大流量で高い洗浄力を実現するとともに、布傷みも抑える「[衣類長もち]ナイアガラビート洗浄」がさらに進化しました。従来は、キャミソールなどの非常に弱く洗うべき衣類( 表示)は、「デリケート」コースで分けて洗う必要がありました。本製品では、洗濯標準コースにおいて、洗濯物の量が少ない場合に起こる激しい衣類の入れ替わりを、洗濯羽根の回転数や運転時間などの制御を見直すことで、「デリケート」コースと同等の布傷み抑制性能を実現しました。これにより、従来分け洗いをしていた衣類を、洗濯標準コースで一緒に洗うことができるので^(*)1) (図 1、図 2、図 3)、衣類を分けて洗う手間や時間が減り、忙しい毎日のお洗濯がもっとラクになります。



[図 1 洗濯標準コースで洗える衣類のイメージ]

表示例 ※水温(上限)は一例です	2024年 モデル	2025年 モデル
  ふだん着など	○洗える	○洗える
 キャミソールなど	× デリケート コースで 分け洗い	○洗える

[図 2 洗濯標準コースで洗える衣類の従来比較]


基本 記号	付加記号	
	水温(上限)	強さ
 家庭 洗濯	桶の中の 数字	線なし 通常
		— 弱い
		== 非常に 弱い

[図 3 取扱絵表示の見方]

(*)1)  表示の衣類は洗濯～乾燥・乾燥運転をしないでください。
 表示の衣類を洗濯する場合、衣類を著しく傷めるおそれがあるので、高濃度つけ置き「120 分/360 分」との組み合わせをしないでください。
 表示の数字は洗濯温度(水温)の上限です。「30」は一例です。
 表示の衣類は「おしゃれ着」コースで洗濯してください。
当社調べ。衣類の量や種類などによって布傷みが生じやすくなる場合があります。

2. 水彩絵の具などのガンコな汚れも落とせる「パワフル」コースを新開発 New

洗濯標準コースでは落ちづかった水彩絵の具などのガンコな汚れを、しっかりと落とせる「パワフル」コースを新開発しました^(*)2) (図 4)。本コースでは、洗剤液の循環を促進し、衣類を効果的に動かすことで、汚れをしっかりと浮かせて手ごわい汚れまでスッキリ洗い上げます。いつもより少し時間がかかっても、ガンコな汚れをしっかりと落としたいときなどにおすすめのコースです。



※当社調べ。BW-X120M、洗濯 4.4kg 時、標準コースとパワフルコースの比較。衣類の量、汚れ、素材、一緒に洗濯するものの種類によって効果が異なります。

[図 4 洗浄後の仕上がり比較]

(*2) 標準コースに比べ布傷み・運転時間が増えます。

洗濯容量の上限は、BW-X120M：7.2kg、BW-X100M・V100M：6kg、BW-X90M：5.4kg、BW-V80M：4.8kg

3 洗濯の始めからお手入れまで、使いやすさにこだわったデザイン

本製品では、洗濯の始めからお手入れまでの使いやすさにこだわったデザインを継続して採用^(*)3)しています(図 5)。また、BW-X100M・X90M・V100M・V80M では、より多くのお客さまに快適な洗濯を提供することをめざし、コンパクトなデザインを採用し、投入口が低く、洗濯槽が浅いため、衣類の取り出しやすさなど、使い勝手にも配慮しています。加えて、衣類乾燥機(別売)も低く設置することができるため、衣類の出し入れがしやすくなります(図 6)。

本体の外観は凹凸を極力無くし、汚れをふき取りやすい清掃性と洗練された印象の造形を実現しています。落ち着いたあるマットホワイトの本体色は、サニタリー空間に美しく調和します。また、本体高さを低く抑え、フタに透明窓を設けることで圧迫感を軽減し、機器の印象を軽やかにし、生活に自然と溶け込むデザインとしました。

このようなお客さまの使い勝手に配慮したものづくりや、ライフスタイルに寄り添うデザインが高く評価され、BW-X100・X90・V100・V80 シリーズは、2024 年度にグッドデザイン賞を受賞し、2025 年度も継続して「2024 年度グッドデザイン賞」の認定を受けることができました。[2024 年モデルの受賞の詳細は[こちら](#)]^(*)4)

洗濯を始めるとき

※1 投入口面積 約 1,300 cm²
奥行約 35 cm ※1
幅約 43 cm ※1

投入口が広く大物も出し入れしやすい

洗剤・柔軟剤の手動投入口が 1 か所で使いやすい。

操作パネルが手前にあるから操作しやすい。

洗濯中

洗濯中の様子が見える大きくクリアな透明窓。

※1 BW-X100M・X90M・V100M・V80M は投入口の幅約 39 cm、奥行 32 cm、投入口面積 1,070 cm²

洗濯後

スルッと取れる [ほぐし脱水]

からんでいると取り出しにくい。衣類がほぐれて取り出しやすい。

※6 kg 以下。BW-V80M は 5 kg 以下。運転時間が増えます。

お手入れ

強化処理ガラス採用で傷つきにくく、お手入れしやすい。

清潔さに配慮した [抗菌^{※2} 糸くずフィルター]


抗菌材使用

イメージ図

半透明でごみが見やすい。スライド式で引き出すだけ。ごみに触れずに捨てられる。

※2 ●試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験番号：25020009782-1、25020010114-1、26024000507-1、26024000579-1
●試験方法：JIS Z 2801(フィルム密着法) ●抗菌方法：樹脂に練り込み ●対象部分：糸くずフィルター(メッシュを除く) ●試験結果：抗菌活性値 2.0 以上 (抗菌活性値が 2.0 以上で抗菌効果があるとされています) ●試験報告書発行日：2021 年 3 月 26 日、2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 7 日

[図 5 洗濯の始めからお手入れまでの使いやすさ]



	①	②	③
BW-X100M	約 8 5 cm	約 5 5 cm	約 1 2 6 cm
BW-X90M	約 8 5 cm	約 5 5 cm	約 1 2 6 cm
BW-V100M	約 8 5 cm	約 5 5 cm	約 1 2 6 cm
BW-V80M	約 7 8 cm	約 4 8 cm	約 1 1 9 cm

※防水パンの高さは含みません。

※③は、別売部品びつたリスタンド DES-P32 を使用した場合。

[図 6 投入口の高さ/投入口から洗濯槽までの深さ/衣類乾燥機までの高さ]

(*3) 2024 年モデル BW-X120K・X100K・X90K・V100K・V80K に引き続き採用。

(*4) 右記 URL 参照。<https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2024/10/1016b.html>

製品の主な仕様^{(*)5}

<全自動洗濯機>

型式	BW-X120M	BW-X100M	BW-X90M	BW-V100M	BW-V80M	BW-V70M
洗濯・脱水容量	12kg	10kg	9kg	10kg	8kg	7kg
目安時間(標準コース)	35 分	30 分	29 分	30 分	28 分	27 分
消費電力量	65Wh	51Wh	47Wh	51Wh	45Wh	36Wh
標準使用水量	123L	103L	99L	103L	92L	86L
[衣類長もち]ナイアガラビート洗浄	○	○	○	○	○	○
 表示の衣類も一緒に洗える	○	○	○	○	○	○
液体洗剤・柔軟剤 自動投入 (液体洗剤 430mL/柔軟剤 530mL)	○	○	○	－	－	－
スマートフォン連携	○	－	－	－	－	－
「パワフル」コース ^{(*)6}	○	○	○	○	○	○
お湯取機能	○(ホース別売)	○(ホース別売)	○(ホース別売)	○(ホース別売)	○(ホース別売)	○(ホース別売)
外形寸法(mm) 幅[本体幅]×奥行×高さ	640[600]× 650×1,077	608[570]× 650×1,000	608[570]× 650×1,000	608[570]× 610×1,000	608[570]× 610×930	577[530]× 586×980
質量	約 55kg	約 39kg	約 39kg	約 38kg	約 36kg	約 35kg
本体色	ホワイト(W)	ホワイト(W)	サテンベージュ(C)	ホワイト(W)	ホワイト(W) サテンベージュ(C)	ホワイト(W)

※容量の上限や使用水量、消費電力量、目安時間などの数値は、各機能やコースによって異なります。

<タテ型洗濯乾燥機>

型式	BW-DX100M	BW-DV80M
洗濯・脱水容量	10kg	8kg
洗濯～乾燥・乾燥容量	5.5kg	4.5kg
目安時間 (標準コース)	洗濯	30 分
	洗濯～乾燥	約 195 分
消費電力量	洗濯	39Wh
	洗濯～乾燥	約 2,030Wh
標準使用水量	洗濯	103L
	洗濯～乾燥	約 126L
[衣類長もち]ナイアガラビート洗浄	○	○
 表示の衣類も一緒に洗える ^{(*)7}	○	○
液体洗剤・柔軟剤 自動投入 (液体洗剤 440mL/柔軟剤 540mL)	○	－
スマートフォン連携	○	－
「パワフル」コース ^{(*)6}	○	○
お湯取機能	－	－
外形寸法(mm) 幅[本体幅]×奥行×高さ	610[570]× 660×1,105	610[570]× 635×1,040
質量	約 55kg	約 52kg
本体色	ホワイト(W)	ホワイト(W)

※容量の上限や使用水量、消費電力量、目安時間などの数値は、各機能やコースによって異なります。

(*)5 使用水量・消費電力量・目安時間などの数値は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」による。

(*)6 洗濯容量の上限は、BW-X120M：7.2kg、BW-X100M・V100M：6kg、BW-X90M：5.4kg、BW-V80M：4.8kg、BW-V70M：4.2kg、BW-DX100M：6kg (洗濯～乾燥 5.5kg)、BW-DV80M：4.8kg (洗濯～乾燥 4.5kg)。

(*)7  表示の衣類を洗濯する場合、衣類を著しく傷めるおそれがあるので、以下機能との組み合わせをしないでください。
温水「温水自動/90 分/180 分」、温風ほぐし脱水。

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
